

KM 2356-1

Placa de gas

con funciones electrónicas para máxima seguridad y confort de manejo.



- Óptimo control: mandos para el manejo con una mano y QuickStart
- Diseño moderno: placa en acero inoxidable plana de 888 mm 888 mm mm de ancho
- Muy versátil: 5 quemadores incl. 1 Dual Wok
- Particularmente seguro: función GasStop&Restart
- Fácil limpieza – soportes ComfortClean para el lavavajillas

Código EAN: 4002516063575 / Número de material: 10939190 /
Número de material antiguo: 26235651E

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate)	•
Logotipo Miele en acero inoxidable en relieve	•
Superficie de la placa en acero inoxidable	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	5
1. zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Quemador de bajo consumo
Potencia máx. en W	1000
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Quemador rápido
Potencia máx. en W	2700
3. zona/área de cocción	
Posición	centrado
Tipo	Quemador Dual Wok
Potencia máx. en W	4500
4. zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior derecha
Tipo	Quemador normal
Potencia máx. en W	1700
5. zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Quemador normal
Potencia máx. en W	1700
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	•
QuickStart	•
Confort de mantenimiento	
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas	•
Seguridad	
GasStop & ReStart	•
Datos técnicos	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	105 x 888 x 508
Medidas en mm (Ancho)	888
Medidas en mm (Alto)	105
Medidas en mm (Fondo)	508
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	862
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	101
Peso neto en kg	20
Potencia nominal total en kW	0,00
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0

KM 2356-1

Placa de gas

con funciones electrónicas para máxima seguridad y confort de manejo.



Código EAN: 4002516063575 / Número de material: 10939190 /
Número de material antiguo: 26235651E

Tensión en V 230

Frecuencia en Hz 50

Accesorios suministrados

Cable de conexión No

Soporte para sartén Wok •

Soporte para tazas pequeñas •

