

A 603  
 Accesorio  
 para la ampliación del carro A 500 a 2 niveles.



- Con brazo aspersor

Código EAN: 4002516050520 / Número de material: 10973980 /  
 Número de material antiguo: 69660301D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio/Otro módulo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	3
band.s de malla SPRI [número]	2
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	565
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	780
Medidas ext., ancho bruto en mm	710
Medidas ext., fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	6,80
Peso bruto en kg	13,80