

WCR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Lavadora de carga frontal W1:

Con TwinDos, PowerWash y Miele@home para el cuidado inteligente de la ropa.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- M Touch: manejo sencillo mediante toques o deslizamientos
- Dosificación precisa y automática de detergente con TwinDos®
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos



Código EAN: 4002516073185 / Número de material: 10998440 /
Número de material antiguo: 11CR86061B

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Manejo Touch
Display	MTouch
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Dosificación automática del detergente TwinDos	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Opción manchas	•
Higiene contra virus probada	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de la hora	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Asistente de lavado	•
Texto Info	•
Programas favoritos	•
Iluminación del tambor	LED
MultiLingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	A
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	68

WCR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Lavadora de carga frontal W1:

Con TwinDos, PowerWash y Miele@home para el cuidado inteligente de la ropa.



Código EAN: 4002516073185 / Número de material: 10998440 /

Número de material antiguo: 11CR86061B

Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Consumo de potencia desconectado en W	0,30
Consumo de potencia preparado en red en W	0,70
EcoFeedback	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura	•
Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Zapatillas de deporte	•
Edredones de plumas	•
Almohadas	•
Plumas	•
Cortinas	•
Algodón Higiene	•
Limpiar máquina	•
Algodón Flecha	•
Prendas nuevas	•
Solo aclarado	•
Almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Silencio plus	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
Calidad	
Contrapesos de hierro fundido	•

WCR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Lavadora de carga frontal W1:

Con TwinDos, PowerWash y Miele@home para el cuidado inteligente de la ropa.



Código EAN: 4002516073185 / Número de material: 10998440 /

Número de material antiguo: 11CR86061B

Seguridad

Sistema Watercontrol	Waterproof-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•

Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	96
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

Accesorios suministrados

3 cápsulas	•
UltraPhase 1 + 2	•
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase	•

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	--

WCR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Lavadora de carga frontal W1:

Con TwinDos, PowerWash y Miele@home para el cuidado inteligente de la ropa.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm