

CM 7550 CoffeePassion

Máquina de café de libre instalación

con OneTouch for Two y AutoDescale para mayor comodidad de manejo.



- Preparación simultánea con una pulsación – OneTouch for Two
- Descalcificación automática – AutoDescale
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta – Cappuccinatore
- Comunicación sencilla con la máquina través de WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516071242 / Número de material: 11025300 /
Número de material antiguo: 29755020A

Diseño constructivo	
Máquina de café de libre instalación	•
Color	Obsidian Black
Ventajas Miele	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Café doble	•
Perfiles de usuarios programables	10
Molinillo cónico que mantiene el aroma	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
TeaTimer	•
Confort de manejo	
Conexión Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Ajuste de la altura mín. sin niveles de la salida central en cm	8,0
Ajuste de la altura máx. sin niveles de la salida central en cm	16,0
BrilliantLight	•
Modo Experto	•
Superficie calentatazas	•
MultiLingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	500
Capacidad del depósito para granos de café en g	500
Capacidad del depósito del agua en l	2,2
Capacidad del recipiente para la leche en l	0,7
Capacidad del recipiente para posos en unidades	16
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Indicación de la hora	•
Indicación de la fecha	•
Hora de conexión programable	•
Hora de desconexión programable	•
Tiempo en Standby programable	•
Memoria del reloj en h	150
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•

CM 7550 CoffeePassion

Máquina de café de libre instalación

con OneTouch for Two y AutoDescale para mayor comodidad de manejo.



Código EAN: 4002516071242 / Número de material: 11025300 /
Número de material antiguo: 29755020A

Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato doble	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato doble	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano doble	•
Flat white simple	•
Flat white doble	•
Café au lait simple	•
Café au lait doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Caffè Americano simple	•
Long black simple	•
Agua caliente simple	•
Té negro simple	•
Té de hierbas simple	•
Té de frutas simple	•
Té verde simple	•
Jarra de café	•
Jarra de té	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	0,4
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	0,9
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
AutoDescale (descalcificación automática)	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•

CM 7550 CoffeePassion

Máquina de café de libre instalación

con OneTouch for Two y AutoDescale para mayor comodidad de manejo.



Código EAN: 4002516071242 / Número de material: 11025300 /
Número de material antiguo: 29755020A

Datos técnicos	
Ancho del aparato en mm	311
Alto del aparato en mm	397
Fondo del aparato en mm	445
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,2
Accesorios suministrados	
Recipiente de cristal para la leche	•
Cartucho para la descalcificación	•
Pastillas para limpieza	•
Display en varios idiomas	

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,