

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café de libre instalación
con CoffeeSelect y AutoDescale para mayor flexibilidad



- Un placer único – CoffeeSelect
- Descalcificación automática – AutoDescale
- Café recién molido siempre-AromaticSystemFresh
- Preparación simultánea con una pulsación – OneTouch for Two
- Comunicación sencilla con la máquina través de WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antiguo: 29775020A

| Diseño constructivo | |
|---|----------------|
| Máquina de café de libre instalación | • |
| Color | Obsidian Black |
| Ventajas Miele | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| Preparación OneTouch | • |
| Preparación OneTouch for Two | • |
| Café doble | • |
| Perfiles de usuarios programables | 10 |
| Molinillo cónico que mantiene el aroma | • |
| Grado de molido programable | • |
| Es posible introducir otro tipo de café en polvo | • |
| Cantidad de café molido programable | • |
| Cantidad de agua programable | • |
| Temperatura del agua programable | • |
| Cantidad de leche programable | • |
| Cantidad de espuma de leche programable | • |
| Aromatización programable | • |
| TeaTimer | • |
| Confort de manejo | |
| Conexión Miele@home | • |
| Display | CM Touch |
| CupSensor | • |
| Ajuste de la altura mín. sin niveles de la salida central en cm | 8,0 |
| Ajuste de la altura máx. sin niveles de la salida central en cm | 16,0 |
| BrilliantLight | • |
| Modo Experto | • |
| Superficie calentatazas | • |
| MultiLingua | • |
| Número de tipos de café | 3 |
| Número de depósitos para granos de café | 3 |
| Capacidad del depósito de granos de café A en g | 150 |
| Capacidad del depósito de granos de café B en g | 210 |
| Capacidad del depósito de granos de café C en g | 180 |
| Capacidad del depósito para granos de café en g | 540 |
| Capacidad del depósito del agua en l | 2,2 |
| Capacidad del recipiente para la leche en l | 0,7 |
| Capacidad del recipiente para posos en unidades | 16 |
| Capacidad de la bandeja colectora en l | 0,8 |
| Fácil acceso a los depósitos | • |
| Indicación de la hora | • |
| Indicación de la fecha | • |
| Hora de conexión programable | • |
| Hora de desconexión programable | • |
| Tiempo en Standby programable | • |
| Memoria del reloj en h | 150 |
| Tipos de bebidas | |
| Cantidades de bebidas seleccionables en ml | 25-250 |

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café de libre instalación
con CoffeeSelect y AutoDescscale para mayor flexibilidad



Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antiguo: 29775020A

| | |
|--|-----|
| Ristretto simple | • |
| Ristretto doble | • |
| Espresso simple | • |
| Espresso doble | • |
| Café simple | • |
| Café doble | • |
| Café largo simple | • |
| Café largo doble | • |
| Cappuccino simple | • |
| Cappuccino doble | • |
| Latte Macchiato simple | • |
| Latte Macchiato doble | • |
| Leche caliente simple | • |
| Leche caliente doble | • |
| Espuma de leche simple | • |
| Espuma de leche doble | • |
| Espresso Macchiato simple | • |
| Espresso Macchiato doble | • |
| Cappuccino italiano simple | • |
| Cappuccino italiano doble | • |
| Flat white simple | • |
| Flat white doble | • |
| Café au lait simple | • |
| Café au lait doble | • |
| Caffè Latte simple | • |
| Caffè Latte doble | • |
| Caffè Americano simple | • |
| Long black simple | • |
| Agua caliente simple | • |
| Té negro simple | • |
| Té de hierbas simple | • |
| Té de frutas simple | • |
| Té verde simple | • |
| Jarra de café | • |
| Jarra de té | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Modo Eco para ahorrar energía ajustable | • |
| Consumo de potencia en modo standby en W | 0,4 |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 0,9 |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
| Confort de mantenimiento | |
| AutoDescscale (descalcificación automática) | • |
| Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito | • |
| Cómodos programas de limpieza | • |
| Función de aclarado automático | • |
| ComfortClean | • |
| Conducto para la leche extraíble | • |

CM 7750 CoffeeSelect
 Máquina de café de libre instalación
 con CoffeeSelect y AutoDescalc para mayor flexibilidad



Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
 Número de material antiguo: 29775020A

Unidad central extraíble

•

Seguridad

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

Datos técnicos

Ancho del aparato en mm

311

Alto del aparato en mm

420

Fondo del aparato en mm

445

Potencia nominal total en kW

1,45

Tensión en V

220-240

Fusibles en A

10

Número de fases

1

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,2

Accesorios suministrados

Recipiente de cristal para la leche

•

Cartucho para la descalcificación

•

Pastillas para limpieza

•

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, english
 (AU), english (CA),
 english (GB), english
 (US), español, français,
 français (CA), français
 (FR), hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands,
 norsk, polski, portugês,
 русский, română,
 slovenčina, slovenščina,
 srpski, suomi, svenska,
 türkçe, українська, čeština,
 ελληνικά,