

D 600-1750 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 1750 mm.



- Rendimiento 100.0 kg/h*, diámetro de rodillos 600 mm, ancho de trabajo 1750 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: Quemador de gas modulante (opción)
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato


Código EAN: 4002516075592 / Número de material: 11034390 /
Número de material antiguo: 53601835D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	600
Ancho de trabajo en mm	1750
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	100,0
Control	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	6,5
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia calefactora gas en kW	52,00
Potencia nominal total en kW	4,82
Fusibles en A	40
Tensión especial (opción)	•
Trasmisor de calor	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	55
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1414
Medidas exteriores, ancho en mm	2725
Medidas exteriores, fondo en mm	1945
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1514
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	2825
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1640
Peso neto en kg	1800
Peso bruto en kg	1830
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-1750 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 1750 mm.



Código EAN: 4002516075592 / Número de material: 11034390 /
Número de material antiguo: 53601835D

Equipamiento	
Quemador de aceite (opción)	•
Kit de gas licuado (opción)	•
Válvula de 3 vías (opción)	•
Quemador modulante incl. control PLC (opción)	•
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•
Cinta introductora sincronizada (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Monitoreo del desprendedor (opcional)	•
Cajón para la ropa	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Velocidad de planchado ampliada (opcional)	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Selector giratorio para dos temperaturas (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Coin Box (opción)	•
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•