

D 600-3300 [EL] LACO

Calandra

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.



- Rendimiento 175.0 kg/h*, diámetro de rodillos 600 mm, ancho de trabajo 3300 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002516076100 / Número de material: 11034770 /
Número de material antiguo: 53603305D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	600
Ancho de trabajo en mm	3300
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	175,0
Control	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	6,5
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	75,00
Potencia nominal total en kW	79,22
Fusibles en A	125
Tensión especial (opción)	•
Trasmisor de calor	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	100
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1414
Medidas exteriores, ancho en mm	4275
Medidas exteriores, fondo en mm	1945
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1514
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4375
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1640
Peso neto en kg	2900
Peso bruto en kg	2930
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-3300 [EL] LACO

Calandra

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.



Código EAN: 4002516076100 / Número de material: 11034770 /
Número de material antiguo: 53603305D

Equipamiento	
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•
Cinta introductora sincronizada (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Monitoreo del desprendedor (opcional)	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada (opcional)	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Velocidad de planchado ampliada (opcional)	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Selector giratorio para dos temperaturas (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•