


## D 600-3000 [S] LACO

Calandra, vapor

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3000 mm.



- Rendimiento 144.0 kg/h\*, diámetro de rodillos 600 mm, ancho de trabajo 3000 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002516076155 / Número de material: 11034820 /  
Número de material antiguo: 53603045D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	600
Ancho de trabajo en mm	3000
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	144,0
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	6,5
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Vapor
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia nominal total en kW	2,62
Fusibles en A	40
Tensión especial (opción)	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1414
Medidas exteriores, ancho en mm	3975
Medidas exteriores, fondo en mm	1945
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1514
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4075
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1640
Peso neto en kg	2600
Peso bruto en kg	2630
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamiento</b>	
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•

D 600-3000 [S] LACO

Calandra, vapor

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3000 mm.



Código EAN: 4002516076155 / Número de material: 11034820 /

Número de material antiguo: 53603045D

Cinta introductora sincronizada (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Monitoreo del desprendedor (opcional)	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada (opcional)	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Velocidad de planchado ampliada (opcional)	•
Teja flexible soldada con láser	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•