

D 600-3300 [S] LACO

Calandra, vapor

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.



- Rendimiento 157.0 kg/h*, diámetro de rodillos 600 mm, ancho de trabajo 3300 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002516075929 / Número de material: 11034830 /
Número de material antiguo: 53603345D

| Diseño constructivo y versión | |
|--|---|
| Diseño constructivo | Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera |
| Línea | Professional |
| Revestimiento exterior | Gris hierro |
| Diámetro de los rodillos en mm | 600 |
| Ancho de trabajo en mm | 3300 |
| Material de la teja | Acero (LACO) |
| Bobinado de la plancha | Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos |
| Paño de planchado | Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para hospitales | • |
| Datos de potencia | |
| Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h | 157,0 |
| Control | |
| Tipo de manejo | Selector giratorio |
| Display Touch (opción) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min | 1,5 |
| Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min | 6,5 |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Vapor |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Potencia nominal total en kW | 2,62 |
| Fusibles en A | 40 |
| Tensión especial (opción) | • |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto en mm | 1414 |
| Medidas exteriores, ancho en mm | 4275 |
| Medidas exteriores, fondo en mm | 1945 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1514 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 4375 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1640 |
| Peso neto en kg | 2900 |
| Peso bruto en kg | 2930 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Equipamiento | |
| Mesa de salida ampliada (opción) | • |
| Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos | • |
| Interruptor de pedal (opción) | • |

D 600-3300 [S] LACO

Calandra, vapor

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.



Código EAN: 4002516075929 / Número de material: 11034830 /

Número de material antiguo: 53603345D

| | |
|---|---|
| Cinta introductora perforada con función succión (opción) | • |
| Cinta introductora sincronizada (opción) | • |
| Mesa introductora más baja (opción) | • |
| Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción) | • |
| Desprendedores de ropa | • |
| Monitoreo del desprendedor (opcional) | • |
| Cajón para la ropa | • |
| Retorno de la colada (opcional) | • |
| Cubierta | • |
| Función Pausa | • |
| Velocidad de planchado ampliada (opcional) | • |
| Teja flexible soldada con láser | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Posibilidades de conexión | |
| Introducción (opción) | • |
| Plegado (opción) | • |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |