

LAC/PEDAL/800

Listón interruptor de pedal

Segundo listón interruptor de pedal en calandras D 600 y D 800.



- Para un reajuste rápido en la entrada de ropa
- Para un trabajo seguro y cómodo en la calandra
- Apto para D 600 y D 800

Código EAN: 4002516075936 / Número de material: 11034850 /
Número de material antiguo: 59535029D

Familia de productos	
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoría de producto	
Listón interruptor de pedal	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	3300
Medidas ext., fondo neto en mm	150
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	3300
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto [kg]	2,00
Peso bruto en kg	2,00