

LAC/SPEED80

Velocidad de planchado regulable

para un mayor rendimiento: velocidad del rodillo de hasta 16 m por minuto.

# SPEED



- Ajuste de velocidad entre 3 y 16 m/min.
- Apto para D 800

Código EAN: 4002516075950 / Número de material: 11034870 /  
Número de material antiguo: 59535031D

<b>Familia de productos</b>	
Planchadoras	•
<b>Familia de aparatos/accesorios</b>	
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros accesorios	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	10
Medidas ext., ancho neto en mm	10
Medidas ext., fondo neto en mm	10
Medidas ext., alto bruto en mm	10
Medidas ext., ancho bruto en mm	10
Medidas ext., fondo bruto en mm	10
Peso neto [kg]	2,00
Peso bruto en kg	2,00