

## LAC/SCRAPSURV

### Control de rascadores

para detectar obstrucciones en caso de extracción defectuosa de la ropa.



- Detener el rodillo en caso de extractor de ropa defectuoso
- Evita daños en revestimiento superior de calandra y textil
- Apto para D 600 y D 800

Código EAN: 4002516075981 / Número de material: 11034930 /  
Número de material antiguo: 59535034D

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Familia de productos</b>           |      |
| Planchadoras                          | •    |
| <b>Familia de aparatos/accesorios</b> |      |
| D 600-1750                            | •    |
| D 600-2000                            | •    |
| D 600-2200                            | •    |
| D 600-2500                            | •    |
| D 600-3000                            | •    |
| D 600-3300                            | •    |
| D 800-1300                            | •    |
| D 800-1750                            | •    |
| D 800-2000                            | •    |
| D 800-2200                            | •    |
| D 800-2500                            | •    |
| D 800-3000                            | •    |
| D 800-3300                            | •    |
| <b>Categoría de producto</b>          |      |
| Otros accesorios                      | •    |
| <b>Medidas y peso</b>                 |      |
| Peso neto [kg]                        | 1,00 |
| Peso bruto en kg                      | 1,00 |