


D 800-2000 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 2000 mm.



- Rendimiento 164.0 kg/h*, diámetro de rodillos 800 mm, ancho de trabajo 2000 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: Quemador de gas modulante (opción)
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato


Código EAN: 4002516076186 / Número de material: 11035050 /
Número de material antiguo: 53802035D

| Diseño constructivo y versión | |
|--|---|
| Diseño constructivo | Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera |
| Línea | Professional |
| Revestimiento exterior | Gris hierro |
| Diámetro de los rodillos en mm | 800 |
| Ancho de trabajo en mm | 2000 |
| Material de la teja | Acero (LACO) |
| Bobinado de la plancha | Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos |
| Paño de planchado | Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para hospitales | • |
| Datos de potencia | |
| Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h | 164,0 |
| Control | |
| Tipo de manejo | Selector giratorio |
| Display Touch (opción) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min | 3,0 |
| Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min | 12,0 |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Gas |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Potencia calefactora gas en kW | 93,00 |
| Potencia nominal total en kW | 6,32 |
| Fusibles en A | 40 |
| Tensión especial (opción) | • |
| Trasmisor de calor | |
| Bomba de circulación de aceite | • |
| Contenido de aceite en l | 55 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto en mm | 1615 |
| Medidas exteriores, ancho en mm | 3240 |
| Medidas exteriores, fondo en mm | 2115 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1700 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 3300 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1900 |
| Peso neto en kg | 2200 |
| Peso bruto en kg | 2230 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 70 dB(A) re 20 µPa |

D 800-2000 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 2000 mm.



Código EAN: 4002516076186 / Número de material: 11035050 /
Número de material antiguo: 53802035D

| Equipamiento | |
|--|---|
| Quemador de aceite (opción) | • |
| Kit de gas licuado (opción) | • |
| Válvula de 3 vías (opción) | • |
| Quemador modulante incl. control PLC (opción) | • |
| Mesa de salida ampliada (opción) | • |
| Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos | • |
| Interruptor de pedal (opción) | • |
| Cinta introductora perforada con función succión (opción) | • |
| Cinta introductora sincronizada (opción) | • |
| Mesa introductora más baja (opción) | • |
| Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción) | • |
| Desprendedores de ropa | • |
| Monitoreo del desprendedor (opcional) | • |
| Cajón para la ropa | • |
| Retorno de la colada (opcional) | • |
| Cubierta | • |
| Función Pausa | • |
| Teja flexible soldada con láser | • |
| Teja Air-Stream (opción) | • |
| Selector giratorio para dos temperaturas (opción) | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Posibilidades de conexión | |
| Introducción (opción) | • |
| Plegado (opción) | • |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |