


## D 800-2200 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 2000 mm.



- Rendimiento 186.0 kg/h\*, diámetro de la teja 800 mm, anchura de trabajo 2200 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: Quemador de gas modulante (opción)
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

\* Con un 50 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902): la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.


Código EAN: 4002516076209 / Número de material: 11035090 /  
Número de material antiguo: 53802235D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	800
Ancho de trabajo en mm	2200
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado poliést, Paño de planchado de aramida (opcional)
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	186,0
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	3,0
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	12,0
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia calefactora gas en kW	93,00
Potencia nominal total en kW	6,32
Fusibles en A	40
Tensión especial (opción)	•
<b>Trasmisor de calor</b>	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	55
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1615
Medidas exteriores, ancho en mm	3440
Medidas exteriores, fondo en mm	2115
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1700
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	3500
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1900
Peso neto en kg	2600
Peso bruto en kg	2630

## D 800-2200 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 2000 mm.



Código EAN: 4002516076209 / Número de material: 11035090 /

Número de material antiguo: 53802235D

<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamiento</b>	
Quemador de aceite (opción)	•
Kit de gas licuado (opción)	•
Válvula de 3 vías (opción)	•
Quemador modulante incl. control PLC (opción)	•
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•
Cinta introductora sincronizada (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Monitoreo del desprendedor (opcional)	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada (opcional)	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Selector giratorio para dos temperaturas (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Introdutor (opción)	•
Plegado (opción)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•