

## D 800-3000 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3000 mm.



- Rendimiento 230.0 kg/h\*, diámetro de rodillos 800 mm, ancho de trabajo 3000 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: Quemador de gas modulante (opción)
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato


Código EAN: 4002516076322 / Número de material: 11035130 /  
Número de material antiguo: 53803035D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	800
Ancho de trabajo en mm	3000
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	230,0
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	3,0
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	12,0
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia calefactora gas en kW	140,00
Potencia nominal total en kW	6,32
Fusibles en A	40
Tensión especial (opción)	•
<b>Trasmisor de calor</b>	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	60
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1615
Medidas exteriores, ancho en mm	4240
Medidas exteriores, fondo en mm	2115
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1700
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4300
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1900
Peso neto en kg	3100
Peso bruto en kg	3130
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-3000 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3000 mm.



Código EAN: 4002516076322 / Número de material: 11035130 /  
Número de material antiguo: 53803035D

<b>Equipamiento</b>	
Quemador de aceite (opción)	•
Kit de gas licuado (opción)	•
Válvula de 3 vías (opción)	•
Quemador modulante incl. control PLC (opción)	•
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•
Cinta introductora sincronizada (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Monitoreo del desprendedor (opcional)	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada (opcional)	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Selector giratorio para dos temperaturas (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•