

## D 800-3000 [EL] LACO

### Calandra

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3000 mm.



- Rendimiento 230.0 kg/h\*, diámetro de rodillos 800 mm, ancho de trabajo 3000 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002516076407 / Número de material: 11035300 /  
Número de material antiguo: 53803005D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	800
Ancho de trabajo en mm	3000
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	230,0
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	3,0
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	12,0
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	90,00
Potencia nominal total en kW	96,32
Fusibles en A	160
Tensión especial (opción)	•
<b>Trasmisor de calor</b>	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	105
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1615
Medidas exteriores, ancho en mm	4240
Medidas exteriores, fondo en mm	2115
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1700
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4300
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1900
Peso neto en kg	3100
Peso bruto en kg	3130
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-3000 [EL] LACO

Calandra

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3000 mm.



Código EAN: 4002516076407 / Número de material: 11035300 /  
Número de material antiguo: 53803005D

<b>Equipamiento</b>	
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Cinta introductora perforada con función succión (opción)	•
Cinta introductora sincronizada (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Monitoreo del desprendedor (opcional)	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada (opcional)	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Selector giratorio para dos temperaturas (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Introduccion (opción)	•
Plegado (opción)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•