

APH 510 PRT 110

Impresora de protocolos

para la impresión de los protocolos de procesos.



- Impresora de matriz de puntos con cinta de color
- Compatible con todas las lavadoras desinfectadoras Miele

Código EAN: 8809166679332 / Número de material: 11053310 /
Número de material antiguo: 68817004D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•

APH 510 PRT 110

Impresora de protocolos

para la impresión de los protocolos de procesos.



Código EAN: 8809166679332 / Número de material: 11053310 /
Número de material antiguo: 68817004D

Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. de cuñas y orinales	•
Prep. diversos utensilios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-240
Frecuencia en Hz	50-60
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	157
Medidas ext., ancho neto en mm	160
Medidas ext., fondo neto en mm	239
Medidas ext., alto bruto en mm	210
Medidas ext., ancho bruto en mm	265
Medidas ext., fondo bruto en mm	285
Peso neto en kg	3,35
Peso bruto en kg	3,81
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•