Miele

PWM 908 [EL DP]

Lavadora Professional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento 8.0 kg en 49 min.



- Volumen del tambor ??, carga ??
- Testado para su uso intensivo Calidad única de Miele
- Máx.confort de manejo con pantalla a color táctil – M Touch Flex
- 22 % menos de agua y 28 % menos de electricidad*
- Conexión viable por medio de WiFi

Código EAN: 4002516121619 / Número de material: 11086810 / Número de material antiguo: 51908351IB

Número de material antiguo: 51908351IB	
Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	73
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	derecha
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector con pared post. perforada	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,40
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,13
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	51,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,05
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Consumo de agua con conexión a agua caliente en I	48,0
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,50
Duración del programa con conexión a agua caliente en	49
min.	
Humedad residual en aclarados en frío en %	48
Humedad residual en	45
aclarados en caliente en %	

Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.



PWM 908 [EL DP]

Lavadora Professional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento 8.0 kg en 49 min.



Código EAN: 4002516121619 / Número de material: 1 Número de material antiguo: 51908351IB	1086810 /
R.p.m. de centrifugado en U/min	1600
Factor g	704
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	30000
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	96
Indicación de tiempo restante	<u> </u>
Indicación de desarrollo del programa	<u> </u>
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
CapDosing	<u>•</u>
Adaptador de dosificación flexible (opcional)	<u> </u>
Opciones máximas de conexión para bombas de	6
dosificación [número]	
Detección de vacío	<u>•</u>
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	2N~ 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	5,30
Potencia nominal total en kW	5,50
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	230V~
Potencia calefactora en kW	2,65
Potencia nominal total en kW	2,85
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada
	3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
	DIN 22
Medidas pytariaras alta nata an mm	950
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	605
Medidas exteriores, fondo neto en mm	714
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	768
Peso neto en kg	103,0
Peso bruto en kg	107
Carga máxima sobre el suelo en N/m²	2820
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 μPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,00
Equipamiento	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Amortiguadores profesionales	•
Brida de acero inoxidable resistente	•



PWM 908 [EL DP]

Lavadora Professional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento 8.0 kg en 49 min.

CE



Número de material antiguo: 51908351IB	
Lavados desinfectantes	•
EcoSpeed	•
Alisar extra	•
Eficiente técnica de desprendedores	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
lluminación interior del tambor LED, clase 1	•
Zócalo de comunicación	•
Añadir ropa posteriormente	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/	•