

PDR 507 HP [EL]

Secadora de bomba de calor Professional Pequeños Gigantes con un consumo eléctrico muy bajo y programas cortos. Carga 7.0 kg.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 7.0 kg
- Consumo energético un 50 % inferior al de las secadoras de salida de aire*
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Panel universal, sin idioma: M Select
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

* Las secadoras con bomba de calor consumen hasta un 50 % menos de energía que las secadoras de salida de aire con calentamiento eléctrico.

A++

Código EAN: 4002516123989 / Número de material: 11086960 /
Número de material antiguo: 52507251B

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	Performance
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	7,0
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Bomba de calor
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	2,70
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,20
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,20
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,17
Duración del programa en min.	67
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	67
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	57
Control	
Tipo de manejo	M Select
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•

PDR 507 HP [EL]

Secadora de bomba de calor Professional Pequeños Gigantes con un consumo eléctrico muy bajo y programas cortos. Carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516123989 / Número de material: 11086960 /
Número de material antiguo: 52507251B

Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Bomba de calor
Conexión eléctrica	220-240V~ 50HZ
Potencia nominal total en kW	1,44
Fusibles en A	10
Suministro con clavija	•
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	605
Medidas exteriores, fondo neto en mm	777
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	71,0
Peso bruto en kg	77
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	920
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,60
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas en la puerta	•
Sist. filtros intercamb. de calor libre de mantenimiento	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado plus	•
Sistema de desagüe del agua condensada	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética	A++
Clase de la eficiencia de condensación	A
Consumo anual de energía en kWh	212
Ruidos en el programa estándar Algodón secado normal con carga completa en dB(a)	67
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	92
Principio de funcionamiento	Condensación
Cantidad de carga en kg	7,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
Sistema de cierre hermético	•
Refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante en kg	0,61
Índice GWP del refrigerante en kg CO ₂ e	1430
Índice GWP del aparato en kg CO ₂ e	872,00
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•

PDR 507 HP [EL]

Secadora de bomba de calor Professional Pequeños Gigantes
con un consumo eléctrico muy bajo y programas cortos. Carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516123989 / Número de material: 11086960 /

Número de material antiguo: 52507251B

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento

•

Módulo LAN/WiFi (opcional)

•

WiFiConn@ct

•

Normas, homologaciones y distintivos

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Protección antisalpicaduras IP X4

•

WEEE

•

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/

•

CE