

## PDR 507 [EL]

Secadora salida de aire Prof., Pequeños Gigantes, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento 7.0 kg en 37 min.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 7.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Panel universal, sin idioma: M Select
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

C

Código EAN: 4002516121138 / Número de material: 11086990 /  
Número de material antiguo: 525074521B

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	Performance
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	7,0
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	5,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,42
Duración del programa en min.	37
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	37
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	32
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•

## PDR 507 [EL]

Secadora salida de aire Prof., Pequeños Gigantes, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento 7.0 kg en 37 min.



Código EAN: 4002516121138 / Número de material: 11086990 /

Número de material antiguo: 525074521B

Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N~ 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	10
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	230V~ 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	2,99
Potencia nominal total en kW	3,24
Fusibles en A	16
<b>Posible variante de tensión 2</b>	
Conexión eléctrica	3~ 230V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	605
Medidas exteriores, fondo neto en mm	717
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	51,5
Peso bruto en kg	57
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	0,76
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética	C
Consumo anual de energía en kWh	546
Ruidos en el programa estándar Algodón secado normal con carga completa en dB(a)	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	48
Principio de funcionamiento	Sistema de salida de aire
Cantidad de carga en kg	7,0

PDR 507 [EL]

Secadora salida de aire Prof., Pequeños Gigantes, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento 7.0 kg en 37 min.



Código EAN: 4002516121138 / Número de material: 11086990 /  
Número de material antiguo: 525074521B

#### Posibilidades de conexión

Sistema de cobre (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•

#### Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•