

## PDR 908 [EL]

Secadora salida de aire Prof., Pequeños Gigantes, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento 8.0 kg en 42 min.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 8.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conectividad vía WiFi preparada para el futuro

Código EAN: 4002516122203 / Número de material: 11087110 /  
Número de material antiguo: 529084521B

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	5,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,42
Duración del programa en min.	42
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	42
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	37
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual

## PDR 908 [EL]

Secadora salida de aire Prof., Pequeños Gigantes, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento 8.0 kg en 42 min.



Código EAN: 4002516122203 / Número de material: 11087110 /

Número de material antiguo: 529084521B

Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•

### Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N~ 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	10

### Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica	230V~ 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	2,99
Potencia nominal total en kW	3,24
Fusibles en A	16

### Posible variante de tensión 2

Conexión eléctrica	3~ 230V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	16

### Medidas y peso de la secadora

Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	605
Medidas exteriores, fondo neto en mm	717
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	51,5
Peso bruto en kg	57
Carga máxima sobre el suelo en N	920

### Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	≤70 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	0,76

### Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•

### Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en %	95
-------------------------	----

### Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
-----------------------------	---

## PDR 908 [EL]

Secadora salida de aire Prof., Pequeños Gigantes, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento 8.0 kg en 42 min.



Código EAN: 4002516122203 / Número de material: 11087110 /  
Número de material antiguo: 529084521B

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•