

PTD 701 [DOS]

Lavavajillas de tanque

Solo 46 cm de ancho con recip. integr. para deterg.: el especialista en vasos.



- Máxima eficiencia de limpieza*: 1535 vasos/h
- Ahorro y eficiencia: solo 1.80 l consumo de agua** por ciclo de aclarado
- Manejo sencillo y flexible – display Full Touch
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado
- Bajo encimera: perfecto para instalación en zona mostrador

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

** El valor indicado se refiere al programa ECO. El consumo de agua depende del programa seleccionado.

Código EAN: 4002516104216 / Número de material: 11097610 /
Número de material antiguo: 61070103D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, bajo encimera
Diseño estrecho de solo 46 cm	•
Línea	Professional
Sistema de lavado	De carga frontal con tanque
Número de niveles de lavado	1
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Pared posterior	Material sintético
Volumen del tanque en l	9,5
Aplicación	
Apto para restaurantes/bares	•
Apto para hotelería	•
Apto para pensiones	•
Apto para comedores sociales	•
Apto para clubes deportivos	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	200
Duración del programa más corto en s	47
Temperatura máxima de aclarado en °C	90
Rendimiento de limpieza vasos/h	1535
Rendimiento de limpieza cestos/h	77
Vida útil en ciclos de lavado	250000
Control	
Tipo de manejo	Control electrónico
Selección de programas	Display Full Touch
Conexión/desconexión automática del funcionamiento	•
Programas [cantidad]	4
Indicación del desarrollo del programa, en color	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia calefactora del tanque en kW	1,80
Potencia calefactora del calderín en kW	4,90
Potencia nominal total en kW	7,90
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,50
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	5,00
Fusibles en A	20
Posible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	6,00

PTD 701 [DOS]

Lavavajillas de tanque

Solo 46 cm de ancho con recip. integr. para deterg.: el especialista en vasos.



Código EAN: 4002516104216 / Número de material: 11097610 /
Número de material antiguo: 61070103D

Fusibles en A	10
Possible variante de tensión 3	
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	7,30
Fusibles en A	25
Possible variante de tensión 4	
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	2,60
Fusibles en A	13
Possible variante de tensión 5	
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	3,20
Fusibles en A	16
Possible variante de tensión 6	
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	4,20
Fusibles en A	20
Conexión de agua/desagüe	
Agua caliente o fría [cantidad]	1
Conductancia máxima del agua de entrada en µS/cm	1200 µS/cm
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-6,00
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	60
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	1,80
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	725
Medidas exteriores, ancho en mm	460
Medidas exteriores, fondo en mm	637
Medidas exteriores, alto bruto en mm	775
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	650
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	667
Espacio útil de lavado, alto en mm	309
Espacio útil de lavado, ancho en mm	402
Espacio útil de lavado, fondo en mm	459
Altura del nivel sobre el suelo en mm	328
Peso neto [kg]	59
Peso bruto en kg	68
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	680
Valores de emisión	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programas	
Programa para poca suciedad	•
Programa para suciedad normal	•
Programa para suciedad elevada	•
Opciones de programa adicionales	•
Específico según lo que se va a lavar	•
Autolimpieza	•
Descalcificación	•

PTD 701 [DOS]

Lavavajillas de tanque

Solo 46 cm de ancho con recip. integr. para deterg.: el especialista en vasos.