

PTD 703 [Basic]

Lavavajillas de tanque

Con desarrollos cortos: combinable con bombas dosificadoras externas.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 1188 platos/h
- Manejo sencillo y flexible – display Full Touch
- Ahorro y eficiencia: solo 2.00 l consumo de agua** por ciclo de aclarado
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado
- Empotrable bajo encimera: integración en superficie de trabajo

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

** El valor indicado se refiere al programa ECO. El consumo de agua depende del programa seleccionado.

Código EAN: 4002516104360 / Número de material: 11097760 /
Número de material antiguo: 61070302D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, bajo encimera
Línea	Professional
Sistema de lavado	De carga frontal con tanque
Número de niveles de lavado	1
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Pared posterior	Material sintético
Volumen del tanque en l	15,3
Aplicación	
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para restaurantes/bares	•
Apto para hotelería	•
Apto para pensiones	•
Apto para comedores sociales	•
Apto para escuelas infantiles	•
Apto para universidades y escuelas	•
Apto para talleres	•
Apto para restaurantes de comida rápida	•
Apto para clubes deportivos	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	200
Duración del programa más corto en s	55
Temperatura máxima de aclarado en °C	90
Eficiencia de limpieza platos/h	1188
Rendimiento de limpieza cestos/h	66
Vida útil en ciclos de lavado	250000
Control	
Tipo de manejo	Control electrónico
Selección de programas	Display Full Touch
Conexión/desconexión automática del funcionamiento	•
Programas de lavado [número]	3
Indicación del desarrollo del programa, en color	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora del tanque en kW	1,80
Potencia calefactora del calderín en kW	4,90
Potencia nominal total en kW	7,90
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	5,00
Fusibles en A	20

PTD 703 [Basic]

Lavavajillas de tanque

Con desarrollos cortos: combinable con bombas dosificadoras externas.



Código EAN: 4002516104360 / Número de material: 11097760 /

Número de material antiguo: 61070302D

Posible variante de tensión 2

Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	6,00
Fusibles en A	10

Posible variante de tensión 3

Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	7,30
Fusibles en A	25

Posible variante de tensión 4

Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	2,60
Fusibles en A	13

Posible variante de tensión 5

Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	3,20
Fusibles en A	16

Posible variante de tensión 6

Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	4,20
Fusibles en A	20

Conexión de agua/desagüe

Agua caliente o fría [cantidad]	1
Temperatura máxima del agua de entrada en °C	60
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-6,00
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	60
Bomba de aumento de presión	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	0,53
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	2,00

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto en mm	820
Ajuste máximo de altura en mm	35,00
Medidas exteriores, ancho en mm	600
Medidas exteriores, fondo en mm	617
Medidas exteriores, alto bruto en mm	870
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	650
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	667
Espacio útil de lavado, alto en mm	404
Espacio útil de lavado, ancho en mm	510
Espacio útil de lavado, fondo en mm	568
Altura del nivel sobre el suelo en mm	328
Peso neto [kg]	69
Peso bruto en kg	79
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	790

PTD 703 [Basic]

Lavavajillas de tanque

Con desarrollos cortos: combinable con bombas dosificadoras externas.



Código EAN: 4002516104360 / Número de material: 11097760 /

Número de material antiguo: 61070302D

Valores de emisión	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programas	
Programa para poca suciedad	•
Programa para suciedad normal	•
Programa para suciedad elevada	•
Opciones de programa adicionales	•
Específico según lo que se va a lavar	•
Autolimpieza	•
Descalcificación	•
Dotación de los cestos	
Sin cestos	•
Equipamiento	
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Pared posterior de acero inoxidable de la clase de protección antisalpicaduras IPx5 (opcional)	•
Controles de todos los brazos aspersores	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Indicación de la temperatura para el tanque y el calderín	•
Cuba del tanque higiénica	•
Sistema de lavado rotatorio (superior e inferior)	•
Sistema de filtrado altamente efectivo	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
Posibilidades de conexión	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
Lanzas de succión para garrafas de productos químicos [número]	0
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•