

A 845/2

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 2,5, longitud 125 mm, 10 unidades.



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Componente del sistema EasyLoad
- Unidad de empaquetado con 10 toberas

Código EAN: 4002516119685 / Número de material: 11116130 /  
Número de material antiguo: 69684502D

| Familia de productos                             |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio         | •                                    |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | •                                    |
| Perteneencia de aparatos                         |                                      |
| G 7825   | •                                    |
| PG 8527  | •                                    |
| PG 8528  | •                                    |
| PG 8535  | •                                    |
| PG 8536  | •                                    |
| PG 8504  | •                                    |
| PG 8583  | •                                    |
| PG 8583 CD                                       | •                                    |
| PG 8593  | •                                    |
| PLW 8615   | •                                    |
| PLW 8616   | •                                    |
| PLW 8617   | •                                    |
| Categoría de producto                            |                                      |
| Tobera iny.                                      | •                                    |
| Características del producto                     |                                      |
| Material   | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color  | Acero inoxidable, Negro              |
| Componente del sistema EasyLoad                  | •                                    |
| Ámbito de aplicación                             |                                      |
| Prep. vidrio de laboratorio                      | •                                    |
| Medidas y peso                                   |                                      |
| Medidas ext., alto neto en mm                    | 125                                  |
| Medidas ext., ancho neto en mm                   | 60                                   |
| Medidas ext., fondo neto en mm                   | 55                                   |
| Medidas ext., alto bruto en mm                   | 85                                   |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                  | 120                                  |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                  | 150                                  |
| Peso neto en kg                                  | 0,12                                 |
| Peso bruto en kg                                 | 0,19                                 |