

## H 7240 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Fácil limpieza: Interior con PerfectClean y acabado estructurado
- Resultados más uniformes y rápidos: Quick & Gentle
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Con solo pulsar una tecla: Quick-MW y tecla Palomitas

Código EAN: 4002516172604 / Número de material: 11119380 /  
Número de material antiguo: 22724036SER

| <b>Diseño constructivo</b>   |   |
|--|---|
| Horno compacto con microondas  | •                                       |
| Color  | Gris grafito                            |
| VitroLine  | •                                       |
| <b>Ventajas Miele</b>  |   |
| Quick & Gentle   | •                                       |
| Calentamiento rápido   | •                                       |
| <b>Funciones</b>   |   |
| Descongelar  | •                                       |
| Programas automáticos  | •                                       |
| Asado automático   | •                                       |
| Aire caliente Eco  | •                                       |
| Grill  | •                                       |
| Aire caliente plus   | •                                       |
| Microondas   | •                                       |
| Microondas con función de asado automático                               | •                                       |
| Microondas con grill   | •                                       |
| Microondas combinado con Aire caliente +                                 | •                                       |
| Microondas con grill con recirculación                                   | •                                       |
| Grill con recirculación de aire  | •                                       |
| <b>Confort de manejo</b>   |   |
| Conexión con Miele@home  | •                                       |
| Display  | DirectSensor S                          |
| SoftOpen   | •                                       |
| SoftClose  | •                                       |
| 3 en 1   | Horno, Microondas, Horno con microondas |
| MultiLingua  | •                                       |
| Función Palomitas  | •                                       |
| Indicación de la hora  | •                                       |
| Sincronización del reloj   | •                                       |
| Minutero avisador  | •                                       |
| Programación de inicio de cocción  | •                                       |
| Programación de fin de cocción   | •                                       |
| Programación de tiempos de cocción                                       | •                                       |
| Indicación de la temperatura real  | •                                       |
| Indicación de la temperatura teórica                                     | •                                       |
| Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica                        | •                                       |
| Propuesta de temperatura   | •                                       |
| Propuesta de potencia de microondas                                      | •                                       |
| Microondas rápido  | •                                       |
| Ajustes individuales   | •                                       |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>                                       |   |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W                          | 0,5                                     |
| Consumo de potencia en modo standby en W                                 | 1,0                                     |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W                     | 2,0                                     |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min   | 20                                      |
| Duración hasta conex. auto. preparado en red en min                      | 20                                      |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20                                      |

## H 7240 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



Código EAN: 4002516172604 / Número de material: 11119380 /  
Número de material antiguo: 22724036SER

### Confort de mantenimiento

Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean

•

Resistencia del grill abatible

•

Puerta CleanGlass

•

### Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío

•

Desconexión automática de seguridad

•

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

### Datos técnicos

Volumen interior en l 43

Número de niveles de bandeja 3

Número de niveles de bandeja del horno 1 3

Número de niveles de bandeja del horno 2 3

Iluminación interior 1 Spot LED

Temperaturas en °C 30-250

Temperaturas mín. en °C 30

Temperaturas máx. en °C 250

Control electrónico de la potencia de microondas

•

Niveles de potencia de microondas en W

Ancho del hueco mín. en mm 560

Ancho del hueco máx. en mm 568

Alto del hueco mín. en mm 450

Alto del hueco máx. en mm 452

Fondo del hueco en mm 550

Ancho del aparato en mm 595

Alto del aparato en mm 456

Fondo del aparato en mm 568

Peso neto en kg 36,0

Potencia nominal total en kW 2,70

Tensión en V 220-240

Frecuencia en Hz 50

Fusibles en A 16

Número de fases 1

Cable de conexión con clavija de enchufe

•

Longitud de la conducción eléctrica en m 2,00

Sustitución de lámparas

Servicio Post-venta

### Accesorios suministrados

Parrilla para hornear y asar con PerfectClean

1

Bandeja de cristal

1

### Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7240 BM

Horno compacto con microondas


Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings