

## H 7240 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Fácil limpieza: Interior con PerfectClean y acabado estructurado
- Resultados más uniformes y rápidos: Quick & Gentle
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Con solo pulsar una tecla: Quick-MW y tecla Palomitas

Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /  
Número de material antiguo: 227240461B

<b>Diseño constructivo</b>	
Horno compacto con microondas	•
Color	Acero inoxidable/CleanSteel
PureLine	•
<b>Ventajas Miele</b>	
Quick & Gentle	•
Calentamiento rápido	•
<b>Funciones</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Aire caliente Eco	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Microondas	•
Microondas con función de asado automático	•
Microondas con grill	•
Microondas combinado con Aire caliente +	•
Microondas con grill con recirculación	•
Grill con recirculación de aire	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 en 1	Horno, Microondas, Horno con microondas
MultiLingua	•
Función Palomitas	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Propuesta de potencia de microondas	•
Microondas rápido	•
Ajustes individuales	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20

## H 7240 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /  
Número de material antiguo: 227240461B

### Confort de mantenimiento

Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•

### Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•

### Datos técnicos

Volumen interior en l	43
Número de niveles de bandeja	3
Número de niveles de bandeja del horno 1	3
Número de niveles de bandeja del horno 2	3
Iluminación interior	1 Spot LED
Temperaturas en °C	30-250
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	250
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia de microondas en W	
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	456
Fondo del aparato en mm	563
Peso neto en kg	36,0
Potencia nominal total en kW	2,70
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,00
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

### Accesorios suministrados

Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	1

### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

**Miele**

H 7240 BM


Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.


## H 7240 BM

Horno compacto con microondas


Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings