

H 7164 B

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y PerfectClean.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos



Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /  
Número de material antiguo: 227164441B

<b>Diseño constructivo</b>	
Horno empotrable	•
Color	Acero inoxidable/CleanSteel
ContourLine	•
<b>Ventajas Miele</b>	
Calentamiento rápido	•
<b>Funciones</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Aire caliente Eco	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Función Clima	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Ajustes individuales	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	•
Resistencia del grill abatible	•

H 7164 B

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y PerfectClean.



Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /

Número de material antiguo: 227164441B

Puerta CleanGlass

#### Tecnología de vapor/conexión de agua

Manguera de succión para aspirar agua

#### Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío

Desconexión automática de seguridad

Bloqueo de puesta en funcionamiento

#### Datos técnicos

Volumen interior en l 76

Número de niveles de bandeja 5

Número de niveles de bandeja del horno 1 5

Número de niveles de bandeja del horno 2 5

Identificación de los niveles de bandeja

Iluminación interior 1 Spot halógeno

Temperaturas en °C 30-300

Temperaturas mín. en °C 30

Temperaturas máx. en °C 300

Ancho del hueco mín. en mm 560

Ancho del hueco máx. en mm 568

Alto del hueco mín. en mm 590

Alto del hueco máx. en mm 595

Fondo del hueco en mm 550

Ancho del aparato en mm 595

Alto del aparato en mm 596

Fondo del aparato en mm 569

Peso neto en kg 42,0

Potencia nominal total en kW 3,50

Tensión en V 220-240

Frecuencia en Hz 50

Fusibles en A 16

Número de fases 1

Cable de conexión con clavija de enchufe

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,50

Sustitución de lámparas Cliente

#### Accesorios suministrados

Bandeja de repostería con PerfectClean HBB 71 1

Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71 1

Parrilla para hornear y asar con PerfectClean 1

Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par) 1

Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par) 1

Pastillas descalcificadoras 2

#### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

**Miele**

H 7164 B


Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y PerfectClean.


## H 7164 B

Horno multifunción


Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7164 B

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings