

H 7164 BP

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y pirólisis.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Mínimo esfuerzo de limpieza: dotación con función pirólisis
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos

A+

Código EAN: 4002516180401 / Número de material: 11129520 /  
Número de material antiguo: 227164451B

<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Acero inoxidable/CleanSteel
<b>Diseño constructivo</b>	
Horno empotrable	•
ContourLine	•
<b>Ventajas Miele</b>	
Calentamiento rápido	•
<b>Funciones</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Aire caliente Eco	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Función Clima	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Entradas de vapor programables	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Ajustes individuales	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20

H 7164 BP

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y pirólisis.



Código EAN: 4002516180401 / Número de material: 11129520 /  
Número de material antiguo: 227164451B

<b>Confort de mantenimiento</b>	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Autolimpieza pirólítica	•
Catalizador sin calentamiento	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo de puerta durante pirólisis	•
<b>Datos técnicos</b>	
Volumen interior en l	76
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5
Número de niveles de bandeja del horno 2	5
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	1 Spot halógeno
Temperaturas en °C	30-300
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	300
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	569
Peso neto en kg	47,0
Potencia nominal total en kW	3,60
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,50
Sustitución de lámparas	Cliente
<b>Accesorios suministrados</b>	
Bandeja de repostería con PerfectClean	1
Bandeja universal con PerfectClean	1
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1
Guías telescópicas FlexiClip (par)	1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par)	1
Pastillas descalcificadoras	2

H 7164 BP

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y pirólisis.



Código EAN: 4002516180401 / Número de material: 11129520 /  
Número de material antiguo: 227164451B

#### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,

## H 7164 BP

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y pirólisis.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7164 BP

Horno multifunción

Elegante diseño en acero inoxidable, con conectividad y pirólisis.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings