

M 2230 SC

Horno microondas empotrable

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



- Display de 7 segmentos con manejo por sensores – EasySensor
- Descongelar y cocinar a la perfección: programas automáticos
- Los platos, siempre a punto: función Mantener caliente
- Iluminación ideal y de bajo consumo – iluminación LED

Código EAN: 4002516126201 / Número de material: 11139460 /
Número de material antiguo: 242230201B

Diseño	
Color del aparato	Obsidian Black
Diseño constructivo	
Microondas empotrable	•
SideControl	•
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	•
Funciones	
Programas automáticos	•
Función Microondas solo	•
Confort de manejo	
Display	EasySensor
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de tiempos de cocción	•
Microondas rápido	•
Ajustes personalizados	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Desconexión nocturna	•
Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable	•
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Interruptor de seguridad	•
Advertencia «Puerta»	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	17
Apertura de la puerta	izquierda
Iluminación interior	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	20,2
Diámetro del plato giratorio en cm	27,2
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/800
Potencia de microondas máxima en W	800
Ancho del hueco mín. en mm	562
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	350
Alto del hueco máx. en mm	362
Fondo del hueco en mm	310
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 372 x 310
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	372
Fondo del aparato en mm	310
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	•
Peso neto en kg	14,4
Potencia nominal total en kW	1,25
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	10
Número de fases	1

M 2230 SC

Horno microondas empotrable

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



Código EAN: 4002516126201 / Número de material: 11139460 /

Número de material antiguo: 24223020IB

Cable de conexión con clavija de enchufe

•

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,60

Sustitución de lámparas


Servicio Post-venta

Accesorios suministrados


M 2230 SC

Horno microondas empotrable


Cómodo manejo a través de los sensores laterales.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2230 SC

Horno microondas empotrable


Cómodo manejo a través de los sensores laterales.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing