

## M 2240 SC

Horno microondas empotrable

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



- Display de 7 segmentos con manejo por sensores – EasySensor
- Descongelar y cocinar a la perfección: programas automáticos
- Los platos, siempre a punto: función Mantener caliente
- Compacto – interior de 26 l

Código EAN: 4002516126706 / Número de material: 11139490 /  
Número de material antiguo: 242240201B

<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Obsidian Black
<b>Diseño constructivo</b>	
Microondas empotrable	•
SideControl	•
<b>Ventajas Miele</b>	
Mantenimiento del calor	•
<b>Funciones</b>	
Programas automáticos	•
Función Microondas solo	•
<b>Confort de manejo</b>	
Display	EasySensor
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de tiempos de cocción	•
Microondas rápido	•
Ajustes personalizados	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Desconexión nocturna	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Interior en acero inoxidable	•
<b>Seguridad</b>	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Interruptor de seguridad	•
Advertencia «Puerta»	•
<b>Datos técnicos</b>	
Volumen interior en l	26
Apertura de la puerta	izquierda
Iluminación interior	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	20,7
Diámetro del plato giratorio en cm	32,5
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia de microondas en W	
Potencia de microondas máxima en W	900
Ancho del hueco mín. en mm	562
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	500
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 452 x 401
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	452
Fondo del aparato en mm	401
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	•
Peso neto en kg	18,0
Potencia nominal total en kW	1,4
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	10
Número de fases	1

M 2240 SC

Horno microondas empotrable

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



Código EAN: 4002516126706 / Número de material: 11139490 /

Número de material antiguo: 242240201B

Cable de conexión con clavija de enchufe

•

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,60

Sustitución de lámparas


Servicio Post-venta

**Accesorios suministrados**


## M 2240 SC

Horno microondas empotrable


Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



M2240SC, installation drawing



M2240SC, installation drawings



M2240SC, installation drawings