

PWM 507 Special [EL DP]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe con programas individuales para satisfacer las necesidades especiales. Carga 7.0 kg.



- Volumen del tambor 64 l, carga 7.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Selección de programas mediante el display Touch – M Special
- Limpieza perfecta: programas indiv. para aplicaciones profesion.

Código EAN: 4002516198246 / Número de material: 11178390 /
Número de material antiguo: 51507191IB

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	Performance
Frontal	Blanco loto
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	7,0
Volumen del tambor en l	64
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	derecha
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector con pared post. perforada	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para restaurantes de comida rápida	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,00
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,14
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,60
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	49,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	0,98
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	46,0
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,44
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Humedad residual en aclarados en frío en %	52
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
R.p.m. de centrifugado en U/min	1400
Factor g	535
Control	
Tipo de manejo	M Special
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	96
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador de dosificación flexible (opcional)	•

PWM 507 Special [EL DP]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe con programas individuales para satisfacer las necesidades especiales. Carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516198246 / Número de material: 11178390 /
Número de material antiguo: 51507191IB

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	2N~ 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	5,30
Potencia nominal total en kW	5,50
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	230V~
Potencia calefactora en kW	2,65
Potencia nominal total en kW	2,85
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	596
Medidas exteriores, fondo neto en mm	714
Medidas exteriores, alto bruto en mm	944
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	768
Peso neto en kg	98,0
Peso bruto en kg	102
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	2820
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,00
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Amortiguadores profesionales	•
Brida de acero inoxidable resistente	•
EcoSpeed	•
Eficiente técnica de desprendedores	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Iluminación interior del tambor LED, clase 1	•
Zócalo de comunicación	•
Añadir ropa posteriormente	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95

PWM 507 Special [EL DP]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe con programas individuales para satisfacer las necesidades especiales. Carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516198246 / Número de material: 11178390 /
Número de material antiguo: 51507191IB

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
WiFiConn@ct	•

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•