

PG 8059 U [MK HYGIENE MAR] Lavavajillas bajo encimera FreshWater Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 175 platos/h
- Resultados muy higiénicos: temperatura de aclarado de 70 °C
- Manejo fácil gracias al sencillo diseño del panel de mandos
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada layado
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

Código EAN: 4002516149194 / Número de material: 11181570 / Número de material antiguo: 61805923MAR

| Diseño constructivo y versión | |
|--|---------------------------------------|
| Diseño constructivo | Lavavajillas empotrable bajo encimera |
| Línea | Professional |
| Sistema de lavado | De carga frontal Freshwater |
| Número de niveles de lavado | 2 |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Paredes laterales | Acero inoxidable |
| Convertible en aparato de libre instalación | Libre instal 1-80, acero inox |
| Aplicación | |
| Apto para alta mar y marina | • |
| Datos de potencia | |
| Bomba propulsora, Qmax en I/min. | 390 |
| Duración del programa más corto en min | 13 |
| Temperatura máxima de aclarado en °C | 70 |
| Eficiencia de limpieza platos/h | 175 |
| Rendimiento de limpieza cestos/h | 9 |
| Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles | • |
| Vida útil en ciclos de lavado | 15000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | TouchControl |
| Selección de programas | Touch on Metal |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | 24 |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Manejo independiente del idioma | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potencia calefactora en kW | 8,50 |
| Potencia nominal total en kW | 8,90 |
| Fusibles en A | 16 |
| Longitud cable conex. red en m | 1,70 |
| Posible variante de tensión 1 | |
| Conexión eléctrica | AC 230V 50HZ |
| Potencia calefactora en kW | 3,00 |
| Potencia nominal total en kW | 3,40 |
| Fusibles en A | 16 |
| Conexión de agua/desagüe | |
| Agua fría [cantidad] | 1 |
| Agua caliente [cantidad] | 1 |
| Presión de caudal necesaria en bares | 1,00-10,00 |
| Bomba de desagüe [DN] | 22 |
| Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en | 100 |
| cm | |
| Descalcificador integrado | • |
| Dureza máxima del agua en mmol/l | 10,70 |
| Sistema antifugas | Sistema Waterproof |
| Consumo de agua por ciclo de lavado en l | 8,00 |

Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).



PG 8059 U [MK HYGIENE MAR] Lavavajillas bajo encimera FreshWater Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



Código EAN: 4002516149194 / Número de material: 11181570 / Número de material antiguo: 61805923MAR

| . tarriere de material artiguer e recoellerin a t | |
|--|--------------------|
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto en mm | 820 |
| Medidas exteriores, ancho en mm | 600 |
| Medidas exteriores, fondo en mm | 600 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 940 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 675 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 685 |
| Espacio útil de lavado, alto en mm | 559 |
| Espacio útil de lavado, ancho en mm | 530 |
| Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm | 474 |
| Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm | 505 |
| Altura del nivel sobre el suelo en mm | 216 |
| Peso neto [kg] | 63 |
| Peso bruto en kg | 69 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m² | 1200 |
| Valores de emisión | |
| Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Nivel acústico (LwA) | 59,0 |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 1,08 |
| Programas | |
| Universal | • |
| Corto | • |
| Higiene | • |
| Antiséptico Plus | • |
| Frío/Prelavado | • |
| Vasos | • |
| Vasos de cerveza | • |
| Cubiertos | • |
| Plásticos | • |
| Ahorro de energía/Eco | • |
| Intensivo | • |
| Regeneración | • |
| Evacuación de agua | • |
| Dotación de los cestos | |
| 1 x O 891 Cesto superior para tazas | • |
| 1 x U 890 Cesto inferior para complementos | |
| 1 x E 810 Complemento para platos de postre | |
| 2 x E 816 Complementos para platos | |
| 2 x E 165 Complementos para cubiertos | |
| Cesto superior ajustable en altura | _ ` |
| Equipamiento | |
| 1 aparato de dosificación combinada/puerta para | • |
| detergente en polvo y abrillantador | |
| Cuba de acero inoxidable de alta calidad | |
| Depósito de sal en la puerta | |
| AutoClose | <u>•</u> |
| Perfect GlassCare | <u>•</u> |
| Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable | • |
| Temperatura de aclarado modificable | <u> </u> |
| The second state of the se | • |
| Temperatura de lavado modificable Tiempo de lavado modificable | |



PG 8059 U [MK HYGIENE MAR] Lavavajillas bajo encimera FreshWater Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



| Código EAN: 4002516149194 / Número de material: 111815 Número de material antiguo: 61805923MAR | 70 / |
|---|------|
| Interfaz óptica | • |
| Amplia variedad de accesorios (opcional) | • |
| Posibilidades de conexión | |
| Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos | • |
| Módulo externo de dosificación para abrillantador | • |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE | • |
| CEM | • |
| Protección contra ondas | • |
| VDE | • |
| DIN 10512 | • |
| EN 1717 | • |
| Registro Lloyd | • |