

## PG 8061 U [HYGIENE MAR]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



Código EAN: 4002516149200 / Número de material: 11181580 /

Número de material antiguo: 61806153MAR

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas empotrable bajo encimera
Línea	Professional
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Convertible en aparato de libre instalación	Libre instal 1-80, acero inox
<b>Aplicación</b>	
Apto para alta mar y marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	15
Temperatura máxima de aclarado en °C	85
Eficiencia de limpieza platos/h	152
Rendimiento de limpieza cestos/h	8
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	15000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	2 PH. 208V 60HZ
Potencia calefactora en kW	5,40
Potencia nominal total en kW	5,80
Fusibles en A	30
Longitud cable conex. red en m	2,20
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3 PH. 208V 60HZ
Potencia calefactora en kW	5,40
Potencia nominal total en kW	5,80
Fusibles en A	20
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00

- Máx. eficiencia de limpieza\*: 152 platos/h
- Resultados muy higiénicos: temperatura de aclarado de 85 °C
- Manejo fácil gracias al sencillo diseño del panel de mandos
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

## PG 8061 U [HYGIENE MAR]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



Código EAN: 4002516149200 / Número de material: 11181580 /  
Número de material antiguo: 61806153MAR

<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores, ancho en mm	530
Medidas exteriores, fondo en mm	505
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	675
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	685
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	530
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	505
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Peso neto [kg]	63
Peso bruto en kg	69
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	57,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,08
<b>Programas</b>	
Universal	•
Corto	•
Frío/Prelavado	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•
<b>Dotación de los cestos</b>	
1 x O 891 Cesto superior para tazas	•
1 x U 890 Cesto inferior para complementos	•
1 x E 810 Complemento para platos de postre	•
2 x E 816 Complementos para platos	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
Cesto superior ajustable en altura	•
<b>Equipamiento</b>	
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensador de vapor de pulverización	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Interfaz óptica	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•

PG 8061 U [HYGIENE MAR]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



Código EAN: 4002516149200 / Número de material: 11181580 /  
Número de material antiguo: 61806153MAR

Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•
CEM	•
Protección contra ondas	•
VDE	•
EN 1717	•
Registro Lloyd	•