

KM 7210 FR Placa de inducción con zona de cocción ampliada



- Manejo sencillo: EasySelect
- 4 zonas de cocción redondas y 1 zona de cocción/de asar
- Con 764 mm de ancho con cerquillo de acero inox., inst. sobre encimera
- Mínimos tiempos desde el inicio de ebullición: TwinBooster

Código EAN: 4002516200390 / Número de material: 11218100 /
Número de material antiguo: 26721010IB

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje sobre encimera	–/–
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	•
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	0
Número máximo de recipientes de cocción	4
1. zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 160-220
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-160
Potencia máx. del Booster en W	1700
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. TwinBooster en W	2200
3. zona/área de cocción	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona para asar y cocinar
Tamaño en mm	Ø 190 / 190x290
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2100
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
4. zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 140-190
Potencia máx. del Booster en W	2500
Potencia máx. en W	1850
Potencia máx. TwinBooster en W	3000
Confort de manejo	
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	EasySelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Función Stop & Go	•

KM 7210 FR
Placa de inducción
con zona de cocción ampliada




Código EAN: 4002516200390 / Número de material: 11218100 /
Número de material antiguo: 26721010IB

Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	764
Medidas en mm (Alto)	51
Medidas en mm (Fondo)	504
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	750 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490 mm
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	48
Peso neto en kg	11
Potencia nominal total en kW	7,30
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	Sí

KM 7210 FR
Placa de inducción
con zona de cocción ampliada

con zona de cocción ampliada



KM 7210 FR, KM 7211 FR (Installation drawing)