

KM 7667 FL
Placa de inducción
con 620 mm de ancho y superficie de inducción total




- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- Detección inteligente para hasta 4 recipientes de cocción
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516185277 / Número de material: 11218180 /
Número de material antiguo: 267667701B

| | |
|--|--------------------|
| Tipo de calentamiento | |
| Tipo de calentamiento | Inducción |
| Diseño | |
| Independiente de la cocina | • |
| Diseño | |
| Elegante superficie de vitrocerámica | • |
| Montaje enrasado | • |
| Color de la vitrocerámica | Negro |
| Montaje sobre encimera | • |
| Combinable con SmartLine | • |
| Combinable con extractor de encimera SmartLine | • |
| Dotación de zonas de cocción | |
| Número de áreas de cocción | 1 |
| Número máximo de recipientes de cocción | 4 |
| 1. zona/área de cocción | |
| Posición | de libre selección |
| Tipo | Vollfläche |
| Tamaño en mm | 570x390 |
| Potencia máx. del Booster en W | 3300 |
| Potencia máx. en W | 2600 |
| Potencia máx. TwinBooster en W | 3650 |
| Confort de manejo | |
| Miele@home | • |
| Manejo a través de teclas sensoras | SmartSelect |
| Función automática Con@ctivity 3.0 | • |
| Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes | • |
| Color de las indicaciones | Amarillo |
| Inicio automático de cocción | • |
| Mantenimiento del calor | • |
| Función Stop & Go | • |
| Función Recall | • |
| Desconexión de seguridad | • |
| Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas) | • |
| Reconocimiento inteligente de recipientes | • |
| Ayuda de colocación | • |
| Función Limpieza | • |
| Minutero avisador | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W | 0,5 |
| Consumo de potencia en modo standby en W | 1,0 |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 2,0 |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
| Confort de mantenimiento | |
| Superficie vitrocerámica fácil limpieza | • |
| Seguridad | |
| Desconexión automática de seguridad | • |
| Función de bloqueo | • |

KM 7667 FL
Placa de inducción
con 620 mm de ancho y superficie de inducción total



Código EAN: 4002516185277 / Número de material: 11218180 /
Número de material antiguo: 26766770IB


| | |
|---|---|
| Bloqueo de puesta en funcionamiento | • |
| Ventilador de refrigeración integrado | • |
| Protección contra el sobrecalentamiento | • |
| Indicador de calor residual | • |

| Datos técnicos | |
|---|-------------------|
| Medidas (Al x An x Fo) en mm | 51 x 620 x 520 |
| Medidas en mm (Ancho) | 620 |
| Medidas en mm (Alto) | 51 |
| Medidas en mm (Fondo) | 520 |
| Medidas del hueco (An x Fo) para montaje enrasado en mm | 600/624 x 500/524 |
| Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera | 600 |
| Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera | 500 |
| Altura de montaje con caja de conexiones en mm | 51 |
| Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado | 600 |
| Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado | 500 |
| Peso neto en kg | 11 |
| Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado | 624 |
| Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado | 524 |
| Potencia nominal total en kW | 7,30 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,4 |
| Tensión en V | 230 |
| Frecuencia en Hz | 50-60 |
| Accesorios suministrados | |
| Cable de conexión | Sí |


KM 7667 FL

Placa de inducción

con 620 mm de ancho y superficie de inducción total



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – on-set installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)