

APCL 015

Adaptador de dosificación

para conectar sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.



- Apto para mangueras con un diámetro de 10 mm

Código EAN: 4002516176459 / Número de material: 11229300 /  
Número de material antiguo: 59590002D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Familia de aparatos/accesorios</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PDW 909	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Blanco
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto [kg]	0,01
Peso bruto en kg	0,01