

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico
 aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 8.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

Código EAN: 4002516227311 / Número de material: 11250970 /
 Número de material antiguo: 52908487MAR

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	4,80
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,42
Duración del programa en min.	52
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	52
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	47
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3~ 440V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	5,16
Potencia nominal total en kW	5,40
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3~ 400V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	4,26
Potencia nominal total en kW	4,50
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	3~ 480V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico
 aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516227311 / Número de material: 11250970 /
 Número de material antiguo: 52908487MAR

Fusibles en A 10

Medidas y peso de la secadora

Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	605
Medidas exteriores, fondo neto en mm	717
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	69,0
Peso bruto en kg	75
Carga máxima sobre el suelo en N	920

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	0,76

Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•

Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en %	95
-------------------------	----

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Registro Lloyd	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•