

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]
 Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico
 aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 8.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

Código EAN: 4002516218456 / Número de material: 11251040 /
 Número de material antiguo: 52908382MAR

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Blanco loto
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	5,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,50
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,42
Duración del programa en min.	42
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	42
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	37
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N~ 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	230V~ 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	2,90
Potencia nominal total en kW	3,24
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	3~ 230V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	16

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516218456 / Número de material: 11251040 /

Número de material antiguo: 52908382MAR

Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	596
Medidas exteriores, fondo neto en mm	717
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	51,5
Peso bruto en kg	57
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	920
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	0,76
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Registro Lloyd	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•