

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]

Secadora de bomba de calor

aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 8.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

Código EAN: 4002516218449 / Número de material: 11251200 /

Número de material antiguo: 52908181MAR

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Blanco loto
Estructura de las paredes laterales	Blanco loto pulverizado
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Bomba de calor
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	3
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,20
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,20
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,17
Duración del programa en min.	88
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	88
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	76
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable	programable
Control del programa	Control de humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Bomba de calor
Conexión eléctrica	230V~ 50HZ
Potencia nominal total en kW	1,44
Fusibles en A	10
Suministro con clavija	•
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	596
Medidas exteriores, fondo neto en mm	777
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]

Secadora de bomba de calor

aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516218449 / Número de material: 11251200 /

Número de material antiguo: 52908181MAR

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
---------------------------------------	-----

Peso neto en kg	71,0
-----------------	------

Peso bruto en kg	77
------------------	----

Carga máxima sobre el suelo en N	920
----------------------------------	-----

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	≤70 dB(A) re 20 µPa
--	---------------------

Disipación del calor en la habitación en MJ/h	3,60
---	------

Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor	•
---	---

Conducción axial del aire	•
---------------------------	---

Filtro para pelusas en la puerta	•
----------------------------------	---

Sist. filtros intercamb. de calor libre de mantenimiento	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Desprendedores Softlift	•
-------------------------	---

Función Delicado plus	•
-----------------------	---

Sistema de desagüe del agua condensada	•
--	---

Zócalo de comunicación	•
------------------------	---

Cesto de secado (opcional)	•
----------------------------	---

Iluminación del tambor	•
------------------------	---

Accesorios independientes del aparato	•
---------------------------------------	---

Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en %	95
-------------------------	----

Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
--	---

Sistema de cierre hermético	•
-----------------------------	---

Refrigerante	R134a
--------------	-------

Cantidad de refrigerante en kg	0,61
--------------------------------	------

Índice GWP del refrigerante en kg CO ₂ e	1430
---	------

Índice GWP del aparato en kg CO ₂ e	872,00
--	--------

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
-----------------------------	---

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
---	---

Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
----------------------------	---

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
----	---

Protección antisalpicaduras IP X4	•
-----------------------------------	---

WEEE	•
------	---

Registro Lloyd	•
----------------	---

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
--	---