

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



- Volumen del tambor 73 l, carga 8.0 kg
- 22 % menos de agua y 28 % menos de electricidad*
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx.confort de manejo con pantalla a color táctil – M Touch Flex
- Limpieza profunda con el Programa de lavado profesional

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

Código EAN: 4002516223504 / Número de material: 11251290 /
Número de material antiguo: 51908387MAR

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	73
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	derecha
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector con pared posterior perforada de acero inoxidable	•
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,40
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,13
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	51,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,05
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	48,0
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,50
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Humedad residual en aclarados en frío en %	48
Humedad residual en aclarados en caliente en %	45
R.p.m. de centrifugado en U/min	1600
Factor g	704
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	96
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
CapDosing	•
Adaptador de dosificación flexible (opcional)	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516223504 / Número de material: 11251290 /

Número de material antiguo: 51908387MAR

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3~ 440V
Potencia calefactora en kW	4,00
Potencia nominal total en kW	4,20
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3~ 400V
Potencia calefactora en kW	3,40
Potencia nominal total en kW	3,60
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	3~ 480V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	4,80
Potencia nominal total en kW	5,00
Fusibles en A	10
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	605
Medidas exteriores, fondo neto en mm	714
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	768
Peso neto en kg	108,0
Peso bruto en kg	112
Carga máxima sobre el suelo en N	2820
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,00
Equipamiento	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Amortiguadores profesionales	•
Brida de acero inoxidable resistente	•
Lavados desinfectantes	•
EcoSpeed	•
Alisar extra	•
Eficiente técnica de desprendedores	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Iluminación interior del tambor LED, clase 1	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe aprobada por el Registro Lloyd, carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516223504 / Número de material: 11251290 /
Número de material antiguo: 51908387MAR

Zócalo de comunicación	•
Añadir ropa posteriormente	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•
Normas, homologaciones y distintivos	
WEEE	•
Registro Lloyd	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•