

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe aprobada por el Registro Lloyd, carga 6.0 kg.



- Volumen del tambor 57 l, carga 6.0 kg
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx.confort de manejo con pantalla a color táctil – M Touch Flex
- 22 % menos de agua y 28 % menos de electricidad*
- Limpieza profunda con el Programa de lavado profesional

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

Código EAN: 4002516218500 / Número de material: 11252330 /
Número de material antiguo: 51906381MAR

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	6,0
Volumen del tambor en l	57
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	derecha
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector con pared posterior perforada de acero inoxidable	•
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,50
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,16
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	45,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	0,95
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	42,0
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,38
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Humedad residual en aclarados en frío en %	48
Humedad residual en aclarados en caliente en %	45
R.p.m. de centrifugado en U/min	1600
Factor g	704
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	96
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
CapDosing	•
Adaptador de dosificación flexible (opcional)	•

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe aprobada por el Registro Lloyd, carga 6.0 kg.



Código EAN: 4002516218500 / Número de material: 11252330 /

Número de material antiguo: 51906381MAR

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 6

Detección de vacío

•

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento Eléctrico

Conexión eléctrica 2N~ 400V 50-60 HZ

Potencia calefactora en kW 5,30

Potencia nominal total en kW 5,50

Fusibles en A 16

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica 230V~

Potencia calefactora en kW 2,65

Potencia nominal total en kW 2,85

Fusibles en A 16

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"

Agua caliente [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"

Bomba de desagüe DN 22

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm 850

Medidas exteriores, ancho neto en mm 605

Medidas exteriores, fondo neto en mm 714

Medidas exteriores, alto bruto en mm 940

Medidas exteriores, ancho bruto en mm 660

Medidas exteriores, fondo bruto en mm 768

Peso neto en kg 100,0

Peso bruto en kg 104

Carga máxima sobre el suelo en N 2820

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo <70 dB(A) re 20 µPa

Emisión de calor a la habitación en Mj/h 1,00

Equipamiento

Control de desequilibrios tridimensional

•

Amortiguadores profesionales

•

Brida de acero inoxidable resistente

•

Lavados desinfectantes

•

EcoSpeed

•

Alisar extra

•

Eficiente técnica de desprendedores

•

Supervisión de temperatura

•

Resistencia calefactora especial

•

Control automático de carga

•

Caudalímetro

•

Iluminación interior del tambor LED, clase 1

•

Zócalo de comunicación

•

Añadir ropa posteriormente

•

Accesorios independientes del aparato

•

Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en % 95

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Lavadora Profesional, Pequeños Gigantes, calent. eléctrico, bomba desagüe aprobada por el Registro Lloyd, carga 6.0 kg.



Código EAN: 4002516218500 / Número de material: 11252330 /
Número de material antiguo: 51906381MAR

Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
WiFiConn@ct	•
Normas, homologaciones y distintivos	
WEEE	•
Registro Lloyd	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•