

XKM 3200-WL-PLT

Módulo de comunicación

con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.



- Para integrar un módulo de comunicación
- Instalación sencilla

Código EAN: 4002516213055 / Número de material: 11291940 /
Número de material antiguo: 59320001D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Secadora	•
Familia de aparatos/accesorios	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	185
Medidas ext., fondo bruto en mm	230
Peso neto [kg]	0,34
Peso bruto en kg	0,39
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•