

## PDR 507 HP [MAR]

Secadora de bomba de calor

aprobada por el Registro Lloyd, carga 7.0 kg.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 7.0 kg
- Consumo energético un 50 % inferior al de las secadoras de salida de aire\*
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

\* Las secadoras con bomba de calor consumen hasta un 50 % menos de energía que las secadoras de salida de aire con calentamiento eléctrico.

Código EAN: 4002516246930 / Número de material: 11300970 /  
Número de material antiguo: 52507188MAR

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Blanco loto
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	7,0
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Bomba de calor
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	2,70
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,20
Consumo específico de energía de Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en kWh/kg	0,20
Consumo específico de energía de Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en kWh/kg	0,17
Duración del programa en min.	67
Duración del programa Algodón/Secado normal humedad residual 48 % en min.	67
Duración del programa Tejidos mixtos/Secado normal humedad residual 40 % en min.	57
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Bomba de calor
Conexión eléctrica	230V~ 60HZ
Potencia nominal total en kW	1,20
Fusibles en A	10
Suministro con clavija	•
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	596
Medidas exteriores, fondo neto en mm	777
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660

## PDR 507 HP [MAR]

Secadora de bomba de calor

aprobada por el Registro Lloyd, carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516246930 / Número de material: 11300970 /

Número de material antiguo: 52507188MAR

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
---------------------------------------	-----

Peso neto en kg	68,5
-----------------	------

Peso bruto en kg	74
------------------	----

Carga máxima sobre el suelo en N	920
----------------------------------	-----

### Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
--	---------------------

Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,60
--	------

### Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor	•
---	---

Conducción axial del aire	•
---------------------------	---

Filtro para pelusas en la puerta	•
----------------------------------	---

Sist. filtros intercamb. de calor libre de mantenimiento	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Desprendedores Softlift	•
-------------------------	---

Función Delicado plus	•
-----------------------	---

Sistema de desagüe del agua condensada	•
--	---

Zócalo de comunicación	•
------------------------	---

Cesto de secado (opcional)	•
----------------------------	---

Iluminación del tambor	•
------------------------	---

Accesorios independientes del aparato	•
---------------------------------------	---

### Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en %	95
-------------------------	----

Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
--	---

Sistema de cierre hermético	•
-----------------------------	---

Refrigerante	R134a
--------------	-------

Cantidad de refrigerante en kg	0,59
--------------------------------	------

Índice GWP del refrigerante en kg CO <sub>2</sub> e	1430
---	------

Índice GWP del aparato en kg CO <sub>2</sub> e	844,00
--	--------

### Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
-----------------------------	---

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
---	---

Módulo LAN/WiFi (opcional)	•
----------------------------	---

### Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

Registro Lloyd	•
----------------	---

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
--	---