

DU 900 RV

Unidad de secado, con ranuras de ventilación, eléctrica para aparatos de 900 mm de ancho y un secado óptimo de los utensilios.



- Con revestimiento superpuesto, entrada de aire por sala.
- Incluye 2 filtros HEPA H14
- Visibilidad óptima: Filtro HEPA justo delante de la cuba
- Potencia de extracción 250 m³/h
- Tiempo de uso del filtro HEPA 1000 h

Código EAN: 4002516265139 / Número de material: 11324820 /
Número de material antiguo: 69250006D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	840
Medidas ext., ancho neto en mm	845
Medidas ext., fondo neto en mm	1045
Medidas ext., alto bruto en mm	990
Medidas ext., ancho bruto en mm	845
Medidas ext., fondo bruto en mm	1200
Peso neto en kg	116,00
Peso bruto en kg	133,00