

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y válvula de desagüe.



- Volumen del tambor 80 l, carga 9.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 44 %, factor g520

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516235354 / Número de material: 11329930 /
Número de material antiguo: 516080X2D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Blanco loto
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	9,0
Volumen del tambor en l	80
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector de acero inoxidable	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,05
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	57
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	53
Humedad residual en aclarados en frío en %	49
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
R.p.m. de centrifugado en U/min	1300
Factor g	520
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	Profitronic L Vario
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y válvula de desagüe.



Código EAN: 4002516235354 / Número de material: 11329930 /
Número de material antiguo: 516080X2D

Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	7,95
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	727
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	140,0
Peso bruto en kg	148

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y válvula de desagüe.



Código EAN: 4002516235354 / Número de material: 11329930 /

Número de material antiguo: 516080X2D

Carga máxima sobre el suelo en N 2330

Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,00
Equipamiento	
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios	•
Lavados desinfectantes	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Zócalo de comunicación	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Módulo de interfaz RS 232 (opcional)	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	4-5
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	1-2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	1-2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	1-2
Paños, 22 g [número]	182
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	36
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	47
Mantas ligeras para caballos [número]	1-2
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•