

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 41 min para un alto rendimiento de planchado.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 9.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de secado personalizados
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Manejo sencillo: puerta con ventana y filtro de gran superficie

Código EAN: 4002516235880 / Número de material: 11331550 /
Número de material antiguo: 527186X1D

| Diseño constructivo y versión | |
|---|------------------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Octoplus |
| Frontal | Blanco loto |
| Cantidad de carga en kg | 9,0 |
| Proporción de llenado | 1:20 |
| Volumen del tambor en l | 180,00 |
| Sistema de secado | Salida de aire |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 440 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | izquierda |
| Tambor protector de acero inoxidable | Sí |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para empresas de limpieza | • |
| Apto para lavanderías autoservicio | • |
| Apto para edificios de viviendas y residencias | • |
| Apto para tintorerías | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para talleres | • |
| Apto para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Apto para criaderos de caballos y establos | • |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para campings | • |
| Apto para clubes deportivos | • |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios | • |
| Apto para consultorios médicos y dentistas | • |
| Datos de potencia | |
| Potencia máxima de vaporización en l/h | 8,10 |
| Duración del programa en min. | 41 |
| Manejo | |
| Tipo de manejo | Profitronic L Vario |
| Programable | Programable |
| Control del programa | Control por humedad residual |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | 24 |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Prog. básicos y especializados | |
| Programas básicos | • |
| Programas para empresas de limpieza | • |
| Programas para tintorerías | • |
| Programas para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos | • |
| Programas para hogares | • |

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 41 min para un alto rendimiento de planchado.



Código EAN: 4002516235880 / Número de material: 11331550 /
Número de material antiguo: 527186X1D

| Conexión eléctrica estándar | |
|---|---------------------|
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potencia calefactora eléctrica en kW | 7,94 |
| Potencia nominal total en kW | 8,20 |
| Fusibles en A | 16 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1020 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 700 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 763 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1215 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 760 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 820 |
| Peso neto en kg | 77,0 |
| Peso bruto en kg | 88 |
| Carga máxima sobre el suelo en N | 1020 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 1,62 |
| Equipamiento | |
| Sistema inteligente de reversión del tambor | • |
| Conducción axial del aire | • |
| Filtro de amplia superficie | • |
| PerfectDry | • |
| Desprendedores Softlift | • |
| Función Delicado | • |
| Zócalo de comunicación | • |
| Cesto de secado (opcional) | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Opciones de conexión | |
| Sistema de cobro | • |
| Interfaz de serie RS 232 (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| Capacidades | |
| Mascarillas respiratorias [número] | 4 |
| Uniformes [número] | 1 |
| Chaquetas de uniformes [número] | 1-2 |
| Edredones sintéticos [número] | 1 |
| Almohadas sintéticas [número] | 1-2 |
| Edredones de plumas [número] | 1 |
| Almohadas de plumas [número] | 1-2 |
| Paños, 22 g [número] | 182 |
| Mopas, algodón, 40 cm [número] | 42 |
| Mopas, algodón, 50 cm [número] | 36 |
| Mopas, microfibra, 40 cm [número] | 66 |
| Mopas, microfibra, 50 cm [número] | 47 |
| Mantas ligeras para caballos [número] | 1-2 |
| Normas, homolog. y distintivos | |
| CE | • |

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 41 min para un alto rendimiento de planchado.



Código EAN: 4002516235880 / Número de material: 11331550 /
Número de material antiguo: 527186X1D

VDE

•

VDE-EMC

•

Protección antisalpicaduras IP X4

•

WEEE

•

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE

•