

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 41 min para un alto rendimiento de planchado.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 9.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de secado personalizados
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Manejo sencillo: puerta con ventana y filtro de gran superficie

Código EAN: 4002516235903 / Número de material: 11331570 /
Número de material antiguo: 527186X2D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	9,0
Proporción de llenado	1:20
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	8,10
Duración del programa en min.	41
Manejo	
Tipo de manejo	Profitronic L Vario
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Prog. básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para tintorerías	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para hogares	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 41 min para un alto rendimiento de planchado.



Código EAN: 4002516235903 / Número de material: 11331570 /
Número de material antiguo: 527186X2D

Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	7,94
Potencia nominal total en kW	8,50
Fusibles en A	16
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	77,0
Peso bruto en kg	88
Carga máxima sobre el suelo en N	1020
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,62
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Opciones de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	4
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	1-2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	1-2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	1-2
Paños, 22 g [número]	182
Mopas, algodón, 40 cm [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm [número]	36
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	47
Mantas ligeras para caballos [número]	1-2
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 41 min para un alto rendimiento de planchado.



Código EAN: 4002516235903 / Número de material: 11331570 /
Número de material antiguo: 527186X2D

VDE

•

VDE-EMC

•

Protección antisalpicaduras IP X4

•

WEEE

•

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE

•