

PT 7186 Vario XL [EL SOM 3 AC 440V Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Diseñado especialmente para las necesidades de la industria naval.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 9.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de secado personalizados
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Manejo sencillo: puerta con ventana y filtro de gran superficie

Código EAN: 4002516236825 / Número de material: 11331680 /
Número de material antiguo: 527186X2SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	9,0
Proporción de llenado	1:20
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	8,10
Duración del programa en min.	41
Control	
Tipo de manejo	Profitronic L Vario
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para tintorerías	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para hogares	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 440V 60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	7,94
Potencia nominal total en kW	8,50
Fusibles en A	16
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	77,0
Peso bruto en kg	88

PT 7186 Vario XL [EL SOM 3 AC 440V Hz]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Diseñado especialmente para las necesidades de la industria naval.



Código EAN: 4002516236825 / Número de material: 11331680 /

Número de material antiguo: 527186X2SOM

Carga máxima sobre el suelo en N 1020

Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,62
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	89
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	4
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	1-2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	1-2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	1-2
Paños, 22 g [número]	182
Mopas, algodón, 40 cm [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm [número]	36
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	47
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•