

PST 1720

Autoclave de sobremesa CUBE X

Con manejo Touch, secado EcoDry y capacidad de hasta 4,5 kg.



- 17 l volumen de cámara para 4.5 kg instrumental y 1.5 kg textil/carga
- Manejo intuitivo: Display táctil a color
- Todo documentado: Documentación de procesos integral
- Transferencia de datos sencilla: Interfaz WiFi opcional
- Resultados de secado eficientes: EcoDry

Código EAN: 4002516246428 / Número de material: 11368190 /
Número de material antiguo: 63172000INT

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Aparato de sobremesa
Revestimiento exterior	Blanco
Frontal/parte posterior	Materiales sintéticos
Bloqueo eléctrico de la puerta	•
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Construcción que facilita el mantenimiento	•
Aplicación	
Apto para clínicas dentales	•
Apto para clínicas médicas	•
Apto para consultas de cirugía ambulatoria	•
Capacidad	
Carga máxima con instrumental empaquetado en kg	4,5
Carga máxima con instrumental sin embalaje en kg	1,5
Carga máxima con productos porosos (textiles) en kg	9,0
Datos de potencia	
Volumen útil de la cámara en l	17
Duración del programa más corto en el programa 134 °C Universal en min.	23
Duración del programa más corto en el programa 134 °C S-Fast en min.	13
Control	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Display Touch color (capacit.)
Tamaño del display en pulgada	4,3
Programable	Ajuste det. parámetros
Teclas de selección directa	•
Programas [número]	4
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Rutina de interrupción de programa	•
Registro individual de usuarios	•
Capacidad de memoria de cargas (número de ciclos)	400
Indicación de mantenimiento automática	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	AC 200-240V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	10
Longitud cable conex. red en m	2,00
Conector Schuko	•
Conexión de agua/desagüe	
Válvula de llenado de agua automática	•
Presión de caudal necesaria en kPa	200-860
Conductancia µS/cm	<15
Medición de la conductividad	•
Temperatura máxima de la entrada de agua en °C	35
Cantidad máxima de caudal en l/min.	0,5

PST 1720

Autoclave de sobremesa CUBE X

Con manejo Touch, secado EcoDry y capacidad de hasta 4,5 kg.



Código EAN: 4002516246428 / Número de material: 11368190 /
Número de material antiguo: 63172000INT

Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	452
Medidas exteriores, ancho neto en mm	465
Medidas exteriores, fondo neto en mm	634
Medidas exteriores, alto bruto en mm	650,00
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	600,00
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	800,00
Altocámara (medida útil) en mm	195
Ancho cámara (medida útil) en mm	195
Tamaño de la cámara Ø en mm	250
Fondo cámara (medida útil) en mm	312
Peso neto en kg	46,00
Peso bruto en kg	52,00
Valores de emisión	
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,00
Programas	
Universal 121 °C	•
Universal 134 °C	•
Sin embalaje 134 °C	•
Priones 134 °C	•
Test hélice/B&D	•
Test de vacío	•
Ciclo rápido de clase S estándar	•
Equipamiento	
Bomba de vacío de gran potencia	•
Bomba de vacío silenciosa	•
Interfaz para la documentación del proceso mediante Ethernet	•
Interfaz para la documentación del proceso mediante USB	•
Interfaz para la documentación del proceso mediante WiFi/WLAN (opcional)	•
Formato de emisión de protocolos en formato HTML o SCL	•
Secado EcoDry	•
Ajustes de ciclo individuales	•
Opción de emisión de protocolo en un software externo/terminal externo	•
Equipamiento básico de bandejas incluido	•
Modo reposo	•
Generación de vacío	•
Posibilidades de conexión	
Interfaz Ethernet	•
WLAN (opcional)	•
Interfaz USB	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Clase de productos médicos UE IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•

PST 1720

Autoclave de sobremesa CUBE X

Con manejo Touch, secado EcoDry y capacidad de hasta 4,5 kg.



Código EAN: 4002516246428 / Número de material: 11368190 /
Número de material antiguo: 63172000INT

IEC 61770

EN 61326-1:2013

WEEE

•

•

•