

PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, ciclo mínimo de 54 min y bomba de agua de lavado.



- Volumen del tambor 80 l, carga 9.0 kg
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 50 %, factor g440
- Manejo muy sencillo con un selector giratorio y display de texto.

[†] Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516256113 / Número de material: 11375900 /
Número de material antiguo: 515082X3D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Azul octo
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	9,0
Volumen del tambor en l	80
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para campings	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,05
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	54
Humedad residual en aclarados en frío en %	54
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
R.p.m. de centrifugado en U/min	1200
Factor g	440
Horas de servicio comprobadas	30000
Manejo	
Tipo de manejo	Símbolo ProfiLine B
Programable	Ajuste det. parámetros
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idiomas del display ajustables	•
Prog. básicos y especializados	
Programas básicos	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•

PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, ciclo mínimo de 54 min y bomba de agua de lavado.



Código EAN: 4002516256113 / Número de material: 11375900 /
Número de material antiguo: 515082X3D

Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	6,30
Potencia nominal total en kW	6,50
Fusibles en A	10
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	727
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	140,0
Peso bruto en kg	148
Carga máxima sobre el suelo en N	2330
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,30
Equipamiento	
Control de desequilibrios	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Opciones de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•